

Амортизатор DYSD-Q11-32-25-Y1F-S-Y9

Номер деталі: 8161535

FESTO



Технічні дані

| Особливості | Значення |
|--|----------------------------|
| Розмір | 32 |
| Крок | 25 mm |
| Демпфування | Саморегулююче |
| Положення монтажу | Будь-який |
| Визначення положення | без |
| Максимальна швидкість удару | 1 m/s |
| Час скидання при кімнатній температурі | 0.3 s |
| Режим роботи | Одиної дії Штовхання |
| Клас корозійної стійкості (CRC) | 2 - помірний вплив корозії |
| Відповідність LABS | VDMA24364-B2-L |
| Температура навколишнього середовища | 0 °C...60 °C |
| Довжина амортизації | 25 mm |
| Максимальна сила удару | 6000 N |
| Максимальне споживання енергії на один хід | 220 J |
| Максимальне споживання енергії на годину | 180000 J |
| Максимальна залишкова енергія | 2 J |
| Сила скидання | 150 N |
| Мінімальне зусилля введення | 480 N |
| Вага продукту | 1050 g |
| Тип кріплення | 3 контргайкою |
| Інформація про матеріали | Відповідно до RoHS |
| Матеріальні ущільнення | NBR |
| Матеріал корпусу | Оцинкована сталь |
| Матеріал штока поршня | Високолегована сталь |
| Матеріал гайки | Оцинкована сталь |