

Паралельний комплект EAMM-U-60-D40-60P-61

Номер деталі: 8164735

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	60
Положення монтажу	Будь-який
Передаточне число	1:1
Макс. швидкість обертання	6000 rpm
Відповідність LABS	VDMA 24364 Зона III
Температура зберігання	-25 °C...60 °C
Відносна вологість	0 - 95 %
Ступінь захисту	IP40
Температура навколишнього середовища	-10 °C...60 °C
Момент інерції маси	26.7 kgmm ²
Обертний момент приводу на холостому ході	0.07 Nm
Передаваний крутний момент	3 Nm
Вага продукту	926 g
Код інтерфейсу , виконавчий елемент	D40B
Код інтерфейсу Motor In	60P
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS