

Муфта EAMD-67-60-32-32X32-U

Номер деталі: 8164977

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Монтажний діаметр 1	32 mm
Діаметр захвату 2	32 mm
Розмір	67
Номінальна довжина	60 mm
Положення монтажу	Будь-який
Макс. швидкість обертання	4500 rpm
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Температура зберігання	-25 °C...60 °C
Відносна вологість	0 - 95 %
Температура навколишнього середовища	-25 °C...60 °C
Момент інерції маси	402 kgmm ²
Передаваний крутний момент	180 Nm
Вага продукту	766 g
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS