

# Муфта EAMD-67-91-32-32X32-U

Номер деталі: 8165458

FESTO



## Технічні дані

Особливості	Значення
Монтажний діаметр 1	32 mm
Діаметр захвату 2	32 mm
Розмір	67
Номінальна довжина	91 mm
Положення монтажу	Будь-який
Макс. швидкість обертання	4500 rpm
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Температура зберігання	-25 °C...60 °C
Відносна вологість	0 - 95 %
Температура навколишнього середовища	-25 °C...60 °C
Момент інерції маси	858 kgmm <sup>2</sup>
Передаваний крутний момент	180 Nm
Вага продукту	1586 g
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS