

Пластикова трубка PUN-H-SF-18X3,4-BL-25

Номер деталі: 8167912

FESTO



Технічні дані

| Особливості | Значення |
|---|---|
| Зовнішній Ø | 18 mm |
| Радіус вигину, що залежить від витрати | 90 mm |
| Внутрішній Ø | 11.2 mm |
| Мінімальний радіус вигину | 36 mm |
| Примітка до застосування | TPE-U На основі ефіру |
| Властивості трубки | підходить для енергетичних ланцюгів |
| Робочий тиск у повному температурному діапазоні | -0.095 MPa...0.6 MPa -0.95 bar...6 bar |
| Робочий тиск у всьому діапазоні температур | -13.775 psi...87 psi |
| Робочий тиск в залежності від температури | -0.095 MPa...1.3 MPa -0.95 bar...13 bar -13.775 psi...188.5 psi |
| Зверніть увагу на робочий тиск | Вода: залежний від температури робочий тиск, див. схему, максимум 0,7 МПа при 0–60 °C |
| Робоче середовище | Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7::-:] Вода (рідка, без льоду) |
| Вогневипробування матеріалу | UL94 HB |
| Відповідність LABS | VDMA24364-B2-L |
| Клас " " чистої кімнати " " | Статично встановлений елемент, обміркована оцінка неможлива згідно з ISO 14644-1 |
| Допуск до харчової промисловості | див. розширену інформацію про матеріал |
| Температура навколишнього середовища | -35 °C...80 °C |
| Вага виробу за довжиною | 0.188 kg/m |
| Колір | синій |
| Твердість по шкалі Shore | D 54 +/-3 |
| Інформація про матеріали | Відповідно до RoHS |
| Матеріал трубки | TPE-U(PU) |