


Комплект з'єднувальної плити DADP-SP-G9-10-R

Номер деталі: 8173533

FESTO



Технічні дані

| Особливості | Значення |
|---|--|
| Розмір | 10 |
| Положення монтажу | Будь-який |
| Клас корозійної стійкості (CRC) | 2 - помірний вплив корозії |
| Відповідність LABS | VDMA24364-C1-L |
| Придатність для виробництва Li-ion акумуляторів | Сплави з вмістом міді, цинку або нікелю більше 1% по масі виключаються з використання. Нікель у сталях, хімічно нікельованих поверхнях, друкованих платах, кабелях, електричних з'єднувачах і котушках не включається. |
| Клас "чистої кімнати" | Клас 6 згідно з ISO 14644-1 |
| Температура навколишнього середовища | -10 °C...60 °C |
| Максимальна сила удару | 100 N |
| Максимальний момент дотягування | 0.8 Nm |
| Допуск моменту дотягування | ± 15 % |
| Вага продукту | 52 g |
| Тип кріплення | Безпосереднє різьбове кріплення |
| Інформація про матеріали | Відповідно до RoHS |
| Матеріал стопора | Високолегована сталь |
| Матеріальні ущільнення | NBR |
| Матеріал плити | Кований алюмінієвий сплав, анодований |
| Матеріал гвинтів | Сталь |