


Комплект плити DADP-SP-G9-16-R

Номер деталі: 8173534

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	16
Положення монтажу	Будь-який
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-C1-L
Придатність для виробництва Li-ion акумуляторів	Сплави з вмістом міді, цинку або нікелю більше 1% по масі виключаються з використання. Нікель у сталях, хімічно нікельованих поверхнях, друкованих платах, кабелях, електричних з'єднувачах і котушках не включається.
Клас "чистої кімнати"	Клас 6 згідно з ISO 14644-1
Температура навколишнього середовища	-10 °C...60 °C
Максимальна сила удару	200 N
Максимальний момент дотягування	0.8 Nm
Допуск моменту дотягування	± 15 %
Вага продукту	68 g
Тип кріплення	Безпосереднє різьбове кріплення
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал стопора	Високолегована сталь
Матеріальні ущільнення	NBR
Матеріал плити	Кований алюмінієвий сплав, анодований
Матеріал гвинтів	Сталь