

Кріплення давача DASP-V4-12-A-R1

Номер деталі: 8174844

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	12
Конструкція	для стягуючій шпильки
Положення монтажу	Будь-який
Для поршня Ø	Ø80 Ø100 Ø125
Клас корозійної стійкості (CRC)	4 - особливо сильний опір корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура навколишнього середовища	-20 °C...120 °C
Момент дотягування	0.6 Nm...1 Nm
Вага продукту	39 g
Тип кріплення	Затикний
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал захвату	Високолегована нержавіюча сталь
Матеріал гвинтів	високолегована нержавіюча сталь