


Монтажний кронштейн MS6-WP-F1A

Номер деталі: 8176698

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	6
Модельний ряд	PC
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Придатність для виробництва Li-ion акумуляторів	Сплави з вмістом міді, цинку або нікелю більше 1% по масі виключаються з використання. Нікель у сталях, хімічно нікельованих поверхнях, друкованих платах, кабелях, електричних з'єднувачах і котушках не включається.
Температура середовища	-10 °C...60 °C
Вага продукту	76 g
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріальні ущільнення	NBR
Матеріал роз'єм модуля	POM високолегована нержавіюча сталь
Матеріал гвинтів	високолегована нержавіюча сталь
Матеріал кутника	Алюміній литий під тиском