

Манометр PAGN-40-1M-R18-1.6-CPA

Номер деталі: 8178622

FESTO



Технічні дані

| Особливості | Значення |
|---|--|
| Діапазон індикації | 0 МПа...1 МПа |
| Відповідає стандарту | EN 837-1 |
| Номинальний розмір манометра | 40 |
| Конструкція | Манометр з трубкою Бурдона |
| Тип кріплення | Монтаж в лінію |
| Робоче середовище | Інертні гази нейтральні рідини |
| Робочий тиск | 0 МПа...1 МПа 0 bar...10 bar 0 psi...145 psi |
| Коефіцієнт змінного навантаження | 0.66 |
| Клас точності вимірювань | 1,6 |
| Ступінь захисту | IP43 |
| Температура зберігання | -40 °C...70 °C |
| Температура середовища | -20 °C...60 °C |
| Температура навколишнього середовища | -20 °C...60 °C |
| Відповідність LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Інформація про матеріали | Відповідно до RoHS |
| Положення підключення | По центру на задній стороні |
| Пневматичне з'єднання | R1/8 |
| Матеріали, що контактують із середовищем | Латунь |
| Матеріал цапфи з гвинтом | Латунь |
| Матеріал корпусу | PBT |
| Матеріал оглядового вікна | PS |
| Кольор корпусу | Чорний |
| Вага продукту | 60 g |
| Примітка щодо робочого/пілотного середовища | Немає ацетилену Без кисню |

| Особливості | Значення |
|-------------|-----------------------------------|
| Шкала | Одинарна шкала МРа (зовнішній) |