

# Манометр PAGN-40-0.6M-R18-1.6-CPA

Номер деталі: 8178624

FESTO



## Технічні дані

Особливості	Значення
Діапазон індикації	0 МПа...0.6 МПа
Відповідає стандарту	EN 837-1
Номинальний розмір манометра	40
Конструкція	Манометр з трубкою Бурдона
Тип кріплення	Монтаж в лінію
Робоче середовище	Інертні гази нейтральні рідини
Робочий тиск	0 МПа...0.6 МПа 0 bar...6 bar 0 psi...87 psi
Коефіцієнт змінного навантаження	0.66
Клас точності вимірювань	1,6
Ступінь захисту	IP43
Температура зберігання	-40 °C...70 °C
Температура середовища	-20 °C...60 °C
Температура навколишнього середовища	-20 °C...60 °C
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Положення підключення	По центру на задній стороні
Пневматичне з'єднання	R1/8
Матеріали, що контактують із середовищем	Латунь
Матеріал цапфи з гвинтом	Латунь
Матеріал корпусу	ABS
Матеріал оглядового вікна	PS
Кольор корпусу	Чорний
Вага продукту	60 g
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Немає ацетилену Без кисню

Особливості	Значення
Шкала	Одинарна шкала МРа (зовнішній)