

Фланцевий манометр PAGN-P-63-1.6M-G14-CPA

Номер деталі: 8178631

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Діапазон індикації	0 МПа...1.6 МПа
Відповідає стандарту	EN 837-3
Номинальний розмір манометра	63
Конструкція	Манометр з трубкою Бурдона
Тип кріплення	Монтаж на передній панелі
Робоче середовище	Інертні гази нейтральні рідини
Робочий тиск	0 МПа...1.6 МПа 0 bar...16 bar 0 psi...232 psi
Коефіцієнт змінного навантаження	0.66
Клас точності вимірювань	2,5
Ступінь захисту	IP43
Температура зберігання	-40 °C...70 °C
Температура середовища	-20 °C...60 °C
Температура навколишнього середовища	-20 °C...60 °C
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Положення підключення	По центру на задній стороні
Пневматичне з'єднання	G1/4
Матеріали, що контактують із середовищем	Латунь
Матеріал цапфи з гвинтом	Латунь
Матеріал корпусу	ABS
Матеріал оглядового вікна	SAN
Матеріал кріпильного кільця	Сталь
Матеріал гвинтів	Сталь
Кольор корпусу	Чорний

Особливості	Значення
Вага продукту	120 g
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Немає ацетилену Без кисню
Шкала	Одинарна шкала MPa (зовнішній)