

# Монтажний адаптер DARQ-K-X1-A3-F05-R14

Номер деталі: 8183116

FESTO



## Технічні дані

Особливості	Значення
Положення монтажу	Будь-який
Відповідає стандарту	ISO 5211 VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Конструкція	Монтажний адаптер
Точка підключення для позиціонера та індикатора положення відповідає стандарту	VDI/VDE 3845 розмір AA 1 VDI/VDE 3845 розмір AA 2 VDI/VDE 3845 розмір AA 3
Клас корозійної стійкості (CRC)	3 - сильний опір корозії
Відповідність LABS	VDMA 24364 Зона III
Температура зберігання	-20 °C...50 °C
Температура навколишнього середовища	-20 °C...70 °C
Вага продукту	100 g
Тип кріплення	на фланці згідно ISO 5211
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал монтажного адаптера	PA
Матеріал гайки	Високолегована нержавіюча сталь
Матеріал шайби	високолегована нержавіюча сталь
Матеріал гвинтів	нержавіюча сталь