

Монтажний адаптер DARQ-K-X1-A3-F05-R15

Номер деталі: 8183117

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Положення монтажу	Будь-який
Відповідає стандарту	ISO 5211 VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Конструкція	Монтажний адаптер
Точка підключення для позиціонера та індикатора положення відповідає стандарту	VDI/VDE 3845 розмір AA 1 VDI/VDE 3845 розмір AA 2 VDI/VDE 3845 розмір AA 3
Клас корозійної стійкості (CRC)	3 - сильний опір корозії
Відповідність LABS	VDMA 24364 Зона III
Температура зберігання	-20 °C...50 °C
Температура навколишнього середовища	-20 °C...70 °C
Вага продукту	100 г
Тип кріплення	на фланці згідно ISO 5211
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал монтажного кронштейна	PA66, електропровідний
Матеріал монтажного адаптера	PA66, електропровідний
Матеріал гайки	Високолегована нержавіюча сталь
Матеріал шайби	високолегована нержавіюча сталь
Матеріал гвинтів	нержавіюча сталь