

Картридж NPQX-D-PC10-T532-P10

Номер деталі: 8184509

FESTO

Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	Стандартний
Номинальний розмір	2.6 mm
Глибина введення трубки	15 mm
Тип ущільнення на гвинтовій цапфі	O-подібне ущільнення
Положення монтажу	Будь-який
Конструкція	пряма форма Принцип «Push-Pull».
Розмір упаковки	10
Робочий тиск	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Робочий тиску у повному температурному діапазоні	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar
Робочий тиск у всьому діапазоні температур	-13.775 psi...145 psi
Робоче середовище	Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Інертні гази
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Можлива робота з мастилом (потрібно для подальшої експлуатації)
Клас корозійної стійкості (CRC)	3 - сильний опір корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура навколишнього середовища	-10 °C...60 °C
Вага продукту	0.9 g
Тип кріплення	З фіксуючим затискачем
Пневматичний порт 1	Картридж 10 мм
Пневматичне з'єднання 2	Для трубки з зовнішнім Ø 5/32 " "
Колір розчепного кільця	Синій
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал корпусу	PA-посилений
Матеріал ущільнювального кільця	HNBR
Матеріал ущільнення трубки	HNBR
Матеріал хомута для шланга	Високолегована нержавіюча сталь