

Монтажна плита VABS-K2-10S-16-G18-P

Номер деталі: 8186874

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	10
Номинальний розмір	1.6 mm
Розмір клапана	10 mm
З'єднання для рідини	Внутрішня різьба G1/8
Положення монтажу	Будь-який
Конструкція	Напрямок під'єднання - збоку
Максимальна кількість мість для певморозподільників	1
Напрямок потоку	Не реверсивні
Робоче середовище	Рідкі середовища Газоподібні середовища
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Зверніть увагу на опір матеріалів при контакті із середовищем
Клас корозійної стійкості (CRC)	0 - відсутність корозійного напруження
Відповідність LABS	VDMA 24364 Зона III
Температура зберігання	-20 °C...70 °C
Допуск до харчової промисловості	див. розширену інформацію про матеріал
Температура середовища	0 °C...50 °C
Температура навколишнього середовища	0 °C...50 °C
Максимальний момент дотягування для кріплення клапана	0.2 Nm
Максимальний момент затягування гвинтового з'єднання	7 Nm
Максимальний момент дотягування	1.8 Nm
Вага продукту	20 g
Тип монтажу з'єднувальної плити	За допомогою наскрізних отворів
Тип кріплення клапана	з внутрішньою різьбою
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал монтажної плити	PEEK