


Монтажна плита VABS-K3-16S-20-M5-P

Номер деталі: 8187601

FESTO



Технічні дані

| Особливості | Значення |
|---|---|
| Розмір | 16 |
| Номинальний розмір | 2 мм |
| Розмір клапана | 16 мм |
| З'єднання для рідини | Внутрішня різьба M5 |
| Положення монтажу | Будь-який |
| Конструкція | Напрямок під'єднання - збоку |
| Максимальна кількість мість для певморозподільників | 1 |
| Напрямок потоку | Реверсивний |
| Робоче середовище | Рідкі середовища Газоподібні середовища |
| Примітка щодо робочого/пілотного середовища | Зверніть увагу на опір матеріалів при контакті із середовищем |
| Клас корозійної стійкості (CRC) | 0 - відсутність корозійного напруження |
| Відповідність LABS | VDMA 24364 Зона III |
| Температура зберігання | -20 °C...70 °C |
| Допуск до харчової промисловості | див. розширену інформацію про матеріал |
| Температура середовища | 0 °C...50 °C |
| Температура навколишнього середовища | 0 °C...50 °C |
| Максимальний момент дотягування для кріплення клапана | 0.3 Н·м |
| Максимальний момент затягування гвинтового з'єднання | 0.5 Н·м |
| Максимальний момент дотягування | 0.6 Н·м |
| Вага продукту | 9 г |
| Тип монтажу з'єднувальної плити | За допомогою наскрізних отворів |
| Тип кріплення клапана | з внутрішньою різьбою |
| Інформація про матеріали | Відповідно до RoHS |
| Матеріал монтажної плити | PEEK |