


Гальмівний резистор SACR-LE2-6-W60-V

Номер деталі: 8189339

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Положення монтажу	вільна конвекція Бажано вертикально
Імпульсний гальмівний резистор на 380 V	2000 Ws
Імпульсний гальмівний резистор на 780 V	2000 Ws
Продуктивність при 35% ED і 20°C	180 W
Номинальна потужність гальмівного резистора	60 W
Номинальний гальмівний резистор на 380 V	60 W
Номинальний гальмівний резистор на 780 V	60 W
Значення опору	6 Ohm
Дозвіл	c UL us - Recognized (OL)
Відповідність LABS	VDMA 24364 Зона III
Максимальна температура поверхні	250 °C
Зверніть увагу на температуру поверхні	Специфікація при номінальній потужності, при 50% номінальній потужності: 165 °C
Ступінь захисту	IP54
Температура навколишнього середовища	-40 °C...40 °C
Вага продукту	150 g
Тип кріплення	з наскрізним отвором
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS