


Кріплення зажимної губки ЕНАА-G1-E20-40-GGA1-AP

Номер деталі: 8191126

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	40
Положення монтажу	Будь-який
Конструкція	Вертикальне кріплення захвату
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS	VDMA 24364 Зона III
Температура зберігання	-20 °С...70 °С
Відносна вологість	0 - 100 %
Температура навколишнього середовища	0 °С...40 °С
Вага продукту	95 g
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал гвинтів	високолегована нержавіюча сталь
Матеріал кутника	високолегована нержавіюча сталь
Матеріал центруючих елементів	високолегована сталь