

Заглушка NEAU-AK-M8

Номер деталі: 8196625

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Ширина	10 мм
Висота	11 мм
Розмір	M8x1
Конструкція	заглушка
Тип кріплення	прикручуваний
Вага продукту	4.8 г
Розмір упаковки	8
Електричне підключення	Розетка
Ступінь захисту	IP67
Температура навколишнього середовища	-5 °C...60 °C
Температура зберігання	-20 °C...70 °C
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Кольор корпусу	Чорний
Матеріал корпусу	PBT
Положення монтажу	Будь-який
Відносна вологість	0 - 90 %
Вогневе випробування	UL94 V-0
Колір	Чорний