

# Комплект кришки VAVC-F12-SCC-32-P

Номер деталі: 8201224

FESTO



## Технічні дані

| Особливості                          | Значення   |
|--------------------------------------|--|
| Номінальний розмір DN                | 32   |
| Захист від вибуху                    | Зона 1 (ATEX)<br>Зона 2 (ATEX)<br>Зона 21 (ATEX)<br>Зона 22 (ATEX)   |
| Відповідність LABS                   | VDMA 24364 Зона III  |
| Середовище                           | пара<br>Гідравлічна рідина на основі мінеральної оливи<br>Інертні гази<br>Мінеральна олива<br>Вода<br>стиснене повітря зі ступінню фільтрації 200 мкм<br>Нейтральні рідини |
| Зверніть увагу на носій              | Газоподібні середовища дозволені лише в тому випадку, якщо вони протікають через сідловий клапан.  |
| Температура середовища               | 100 °C...230 °C  |
| Температура навколишнього середовища | 0 °C...60 °C   |
| Температура зберігання               | -10 °C...60 °C   |
| Положення монтажу                    | Будь-який  |
| Вага продукту                        | 1080 г   |
| Інформація про матеріали             | Відповідно до RoHS   |
| Матеріал покриття                    | високолегована нержавіюча сталь  |
| Матеріал ущільнення шпинделя         | PTFE   |
| Матеріал ущільнення гнізда           | PEEK   |