

Напрямний блок FEN-12/16-125-KF

Номер деталі: 8204028

FESTO



Технічні дані

| Особливості | Значення |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Розмір | 12/16 |
| Крок | 125 мм |
| Положення монтажу | Будь-який |
| Напрямна | Точна напрямна |
| Конструкція | Направляюча |
| Захист від вибуху | Зона 1 (ATEX) Зона 2 (ATEX) Зона 21 (ATEX) Зона 22 (ATEX) |
| Відповідність LABS | VDMA24364-B2-L |
| Температура навколишнього середовища | -20 °C...80 °C |
| Максимальна сила F_y | 520 Н |
| Максимальна статична сила F_y | 830 Н |
| Максимальна сила F_z | 520 Н |
| Максимальна сила F_z статична | 830 Н |
| Максимальний момент M_x | 12 Н·м |
| Максимальний момент M_x статичний | 20 Н·м |
| Max. Moment M_y | 7 Н·м |
| Максимальний момент M_y , статичний | 12 Н·м |
| Максимальний момент M_z | 7 Н·м |
| Максимальний статичний момент M_z | 12 Н·м |
| Сила переміщення | 15 Н |
| Рухома маса | 311 г |
| Вага продукту | 579 г |
| Тип кріплення | 3 внутрішньою різьбою |
| Інформація про матеріали | Відповідно до RoHS |
| Матеріал елемента напрямної | Загартована сталь |
| Матеріал корпусу | Анодований алюмінієвий сплав |
| Матеріал плити напрямних | Кований алюмінієвий сплав, анодований |