

# Напрямний блок FEN-12/16-160-KF

Номер деталі: 8204029

FESTO



## Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	12/16
Крок	160 мм
Положення монтажу	Будь-який
Напрямна	Точна напрямна
Конструкція	Направляюча
Захист від вибуху	Зона 1 (ATEX) Зона 2 (ATEX) Зона 21 (ATEX) Зона 22 (ATEX)
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Температура навколишнього середовища	-20 °C...80 °C
Максимальна сила $F_y$	520 Н
Максимальна статична сила $F_y$	830 Н
Максимальна сила $F_z$	520 Н
Максимальна сила $F_z$ статична	830 Н
Максимальний момент $M_x$	12 Н·м
Максимальний момент $M_x$ статичний	20 Н·м
Max. Moment $M_y$	7 Н·м
Максимальний момент $M_y$ , статичний	12 Н·м
Максимальний момент $M_z$	7 Н·м
Максимальний статичний момент $M_z$	12 Н·м
Сила переміщення	15 Н
Рухома маса	353 г
Вага продукту	621 г
Тип кріплення	З внутрішньою різьбою
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал елемента напрямної	Загартована сталь
Матеріал корпусу	Анодований алюмінієвий сплав
Матеріал плити напрямних	Кований алюмінієвий сплав, анодований