


# Підсилювач тиску РВРА-63-10-А

Номер деталі: 8210530

FESTO



## Технічні дані

Особливості	Значення
Ø поршня	63 мм
Положення монтажу	Будь-який
Конструкція	Двопоршневий підсилювач тиску
манометр	Підготовлено для G1/8
Вихідний тиск 2	0.4 МПа...1 МПа 4 бар...10 бар 58 psi...145 psi
Робочий тиск	0.2 МПа...0.8 МПа 2 бар...8 бар 29 psi...116 psi
Тиск на вході 1	2 бар...8 бар 0.2 МПа...0.8 МПа 29 psi...116 psi
Примітка щодо діапазону регулювання тиску	При максимально напруженій пружині регулятора максимальний робочий тиск на виході може бути перевищений на 40%.
Робоче середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:3:4]
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Експлуатація з мастилом неможлива
Клас корозійної стійкості (CRC)	1 - низький опір корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура зберігання	5 °C...60 °C
Температура навколишнього середовища	5 °C...60 °C
Вага продукту	3150 г
Тип кріплення	З внутрішньою різьбою
Пневматичний порт 1	G3/8
Пневматичне з'єднання 2	G3/8
Пневматичний порт 3	G1/4
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS