


Лінійний фільтр OAF-A-C-Q6-E-E

Номер деталі: 8212641

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Номінальний розмір	6 мм
Примітка до застосування	Корпус не можна чистити полярними розчинниками (наприклад, спиртом).
Положення монтажу	Будь-який
Ступінь фільтрації	40 мкм
Робочий тиск	-0.1 МПа...1 МПа -1 бар...10 бар -14.5 psi...145 psi
Робоче середовище	Повітря
Клас корозійної стійкості (CRC)	1 - низький опір корозії
Відповідність LABS	VDMA 24364 Зона III
Придатність для виробництва Li-ion акумуляторів	Підходить для виробництва акумуляторів відповідно до внутрішнього визначення Festo за ступенем жорсткості F1A з обмеженнями щодо використання Cu/Zn/Ni
Температура навколишнього середовища	0 °C...60 °C
Вага продукту	11 г
Тип кріплення	Монтаж в лінію
Пневматичне з'єднання	для пневмотрубки з зовн. Ø 6 мм
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріальні ущільнення	HNBR
Матеріал фільтра	PE
Матеріал корпусу	PA