


# Вакуумна присоска OGVM-40-A-N-RA

Номер деталі: 8213233

FESTO



## Технічні дані

| Особливості                                    | Значення                                                    |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Компенсатор висоти для присоски                | 10 мм                                                       |
| Мінімальний радіус заготовки                   | 30 мм                                                       |
| Номінальний розмір                             | 4 мм                                                        |
| Діаметр присоски                               | 40 мм                                                       |
| Об'єм чаші присоски                            | 7.8 см <sup>3</sup>                                         |
| Положення підключення                          | зверху                                                      |
| Положення монтажу                              | Будь-який                                                   |
| Форма присоски                                 | круглі сильфони 1,5 гофри                                   |
| Робочий тиск                                   | -95 кПа...0 кПа<br>-0.95 бар...0 бар<br>-13.775 psi...0 psi |
| Номінальний робочий тиск                       | -60 кПа<br>-0.6 бар<br>-8.7 psi                             |
| Робоче середовище                              | Атмосферне повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]           |
| Клас корозійної стійкості (CRC)                | 2 - помірний вплив корозії                                  |
| Відповідність LABS                             | VDMA24364-A1/A2-L                                           |
| Температура навколишнього середовища           | -20 °C...80 °C                                              |
| Утримуюча сила при номінальному робочому тиску | 60 Н                                                        |
| Бічна сила при номінальному робочому тиску     | 62 Н                                                        |
| Вага продукту                                  | 29 г                                                        |
| Тип кріплення                                  | Через вакуумне під'єднання                                  |
| Приєднання вакууму                             | Прямокутний адаптер RA                                      |
| Колір                                          | Чорний                                                      |
| Твердість по шкалі Shore                       | 60 +/- 5                                                    |
| Матеріал цапфи з гвинтом                       | Кований алюмінієвий сплав                                   |
| Інформація про матеріали                       | Відповідно до RoHS                                          |
| Матеріал присоски                              | NBR                                                         |