

Осьовий комплект EAMM-A-C50-10-68C-S5

Номер деталі: 8216588

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Номінальна довжина	57 мм
Положення монтажу	Будь-який
Передаточне число	1:1
Макс. швидкість обертання	8000 об/хв
Відповідність LABS	VDMA 24364 Зона III
Температура зберігання	-25 °C...60 °C
Відносна вологість	0 - 100 %
Ступінь захисту	IP69K
Температура навколишнього середовища	-10 °C...60 °C
Момент інерції маси	5.87 кг·мм ²
Передаваний крутний момент	12.5 Н·м
Вага продукту	770 г
Код інтерфейсу , виконавчий елемент	C50-10
Код інтерфейсу Motor In	68C
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS