

# Осьовий комплект EAMM-A-C50-10-88C-S5

Номер деталі: 8216589

FESTO



## Технічні дані

Особливості	Значення
Номінальна довжина	62 мм
Положення монтажу	Будь-який
Передаточне число	1:1
Макс. швидкість обертання	6500 об/хв
Відповідність LABS	VDMA 24364 Зона III
Температура зберігання	-25 °C...60 °C
Відносна вологість	0 - 100 %
Ступінь захисту	IP69K
Температура навколишнього середовища	-10 °C...60 °C
Момент інерції маси	34.8 кг·мм <sup>2</sup>
Передаваний крутний момент	17 Н·м
Вага продукту	1150 г
Код інтерфейсу , виконавчий елемент	C50-10
Код інтерфейсу Motor In	88C
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS