

Паралельний комплект EAMM-U-60-C42-8-68C-91-S5

Номер деталі: 8216597

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	60
Положення монтажу	Будь-який
Передаточне число	1:1
Відповідність LABS	VDMA 24364 Зона III
Температура зберігання	-25 °C...60 °C
Відносна вологість	0 - 100 %
Ступінь захисту	IP69K
Температура навколишнього середовища	-10 °C...60 °C
Момент інерції маси	27.6 кг·мм ²
Передаваний крутний момент	3 Н·м
Вага продукту	1640 г
Код інтерфейсу , виконавчий елемент	C42-8
Код інтерфейсу Motor In	68C
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS