

# Паралельний комплект EAMM-U-86-C50-10-88C-102-S5

Номер деталі: 8216599

FESTO



## Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	86
Положення монтажу	Будь-який
Передаточне число	1:1
Відповідність LABS	VDMA 24364 Зона III
Температура зберігання	-25 °C...60 °C
Відносна вологість	0 - 100 %
Ступінь захисту	IP69K
Температура навколишнього середовища	-10 °C...60 °C
Момент інерції маси	174 кг·мм <sup>2</sup>
Передаваний крутний момент	9.5 Н·м
Вага продукту	2990 г
Код інтерфейсу , виконавчий елемент	C50-10
Код інтерфейсу Motor In	88C
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS