

# Паралельний комплект EAMM-U-110-C68-16-108C-120-S5

Номер деталі: 8216602

FESTO



## Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	110
Положення монтажу	Будь-який
Передаточне число	1:1
Відповідність LABS	VDMA 24364 Зона III
Температура зберігання	-25 °C...60 °C
Відносна вологість	0 - 100 %
Ступінь захисту	IP69K
Температура навколишнього середовища	-10 °C...60 °C
Момент інерції маси	794.1 кг·мм <sup>2</sup>
Передаваний крутний момент	25 Н·м
Вага продукту	6180 г
Код інтерфейсу , виконавчий елемент	C68-16
Код інтерфейсу Motor In	108C
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS