


# Паралельний комплект EAMM-U-145-C68-16-138C-188-S5

Номер деталі: 8216603

FESTO



## Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	145
Положення монтажу	Будь-який
Передаточне число	1:1
Відповідність LABS	VDMA 24364 Зона III
Температура зберігання	-25 °C...60 °C
Відносна вологість	0 - 100 %
Ступінь захисту	IP69K
Температура навколишнього середовища	-10 °C...60 °C
Момент інерції маси	2221 кг·мм <sup>2</sup>
Передаваний крутний момент	50 Н·м
Вага продукту	10600 г
Код інтерфейсу , виконавчий елемент	C68-16
Код інтерфейсу Motor In	138C
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS