

# Осьовий комплект EAMM-A-C68-16-89CC-S5

Номер деталі: 8230187

FESTO



## Технічні дані

Особливості	Значення
Номінальна довжина	69.5 мм
Положення монтажу	Будь-який
Передаточне число	1:1
Макс. швидкість обертання	6500 об/хв
Відповідність LABS	VDMA 24364 Зона III
Температура зберігання	-25 °C...60 °C
Відносна вологість	0 - 100 %
Ступінь захисту	IP69K
Температура навколишнього середовища	-10 °C...60 °C
Момент інерції маси	34.8 кг·мм <sup>2</sup>
Передаваний крутний момент	21 Н·м
Вага продукту	1690 г
Код інтерфейсу , виконавчий елемент	C86-16
Код інтерфейсу Motor In	89CC
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS