


# Блок колектора FR-12-ПК-4-B

Номер деталі: 8762

FESTO



## Технічні дані

Особливості	Значення
Номинальний розмір	3.4 mm
Положення монтажу	Будь-який
Робочий тиск у повному температурному діапазоні	0 bar...8 bar
Робоче середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7::-]
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Можлива робота з мастилом (потрібно для подальшої експлуатації)
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Кількість виходів	12
Кількість провідників	1
Пневматичний порт 1	Внутрішня різьба G1/4
Пневматичне з'єднання 2	для пневмотрубки зовн. Ø 6 мм
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал корпусу	Алюміній литий під тиском