


Розподільник ручний Н-3-1/4-В

Номер деталі: 8987

FESTO



Технічні дані

| Особливості | Значення |
|--------------------------------------|---------------------------|
| Функція клапана | 3/2 бістабільний |
| Стандартна номінальна витрата | 600 l/min |
| Пневматичне робоче з'єднання | G1/4 |
| Робочий тиск | -0.95 bar...10 bar |
| Конструкція | Дискове сідло |
| Номінальний розмір | 7 mm |
| Тип контролю | прямий |
| Відповідність LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Температура навколишнього середовища | -10 °C...60 °C |
| Момент спрацьовування | 0.5 Nm |
| Вага продукту | 320 g |
| Тип кріплення | з наскрізним отвором |
| Пневматичний порт 1 | G1/4 |
| Пневматичне з'єднання 2 | G1/4 |
| Пневматичний порт 3 | G1/4 |
| Матеріальні ущільнення | NBR |
| Матеріал корпусу | Алюміній литий під тиском |