


Педаць пневматична F-5-1/4-B

Номер деталі: 8992

FESTO



Технічні дані

| Особливості | Значення |
|--------------------------------------|--|
| Функція клапана | 5/2 моностабільний |
| Спосіб приведення в дію | Вручну |
| Стандартна номінальна витрата | 550 l/min |
| Пневматичне робоче з'єднання | G1/4 |
| Робочий тиск | -0.95 bar...10 bar |
| Конструкція | Дискове сідло |
| Тип скидання | Пружина механічна |
| Номінальний розмір | 7 mm |
| Положення монтажу | Будь-який |
| Тип контролю | прямий |
| Напрямок потоку | Не реверсивні |
| Робоче середовище | Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Відповідність LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Температура навколишнього середовища | -10 °C...60 °C |
| Сила приведення в дію | 78 N |
| Вага продукту | 705 g |
| Тип кріплення | з наскрізним отвором |
| Пневматичний порт 1 | G1/4 |
| Пневматичне з'єднання 2 | G1/4 |
| Пневматичний порт 3 | G1/4 |
| Пневматичне з'єднання 4 | G1/4 |
| Пневматичне з'єднання 5 | G1/4 |
| Матеріальні ущільнення | NBR |
| Матеріал корпусу | Алюміній литий під тиском |