

Металева трубка з пластиковим покриттям PM-4

Номер деталі: 9084

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Зовнішній Ø	6 mm
Радіус вигину, що залежить від витрати	19 mm
Внутрішній Ø	3.92 mm
Робочий тиск в залежності від температури	-0.95 bar...30 bar
Робоче середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7::-:]
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Температура навколишнього середовища	-29 °C...65 °C
Вага виробу за довжиною	0.024 kg/m
Колір	Чорний
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал трубки	Кований алюмінієвий сплав PE