

Металева трубка з пластиковим покриттям PM-6

Номер деталі: 9087

FESTO



Технічні дані

| Особливості | Значення |
|---|---|
| Зовнішній Ø | 8 mm |
| Радіус вигину, що залежить від витрати | 25 mm |
| Внутрішній Ø | 5.2 mm |
| Робочий тиск в залежності від температури | -0.95 bar...30 bar |
| Робоче середовище | Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7::-:] |
| Відповідність LABS | VDMA24364-B2-L |
| Температура навколишнього середовища | -29 °C...65 °C |
| Вага виробу за довжиною | 0.032 kg/m |
| Колір | Чорний |
| Інформація про матеріали | Відповідно до RoHS |
| Матеріал трубки | Кований алюмінієвий сплав PE |