



Клапан перемикання тиску VD-3-ПК-3

Номер деталі: 9270

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Стандартна номінальна витрата	100 l/min
Пневматичне робоче з'єднання	ПК-3
Робочий тиск	0.18 MPa...0.8 MPa 1.8 bar...8 bar
Номінальний розмір	2.5 mm
Робоче середовище	Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Можлива робота з мастилом (потрібно для подальшої експлуатації)
Клас корозійної стійкості (CRC)	0 - відсутність корозійного напруження
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура середовища	-10 °C...60 °C
Вага продукту	220 g
Тип кріплення	з наскрізним отвором
Пневматичний порт 1	ПК-3
Пневматичне з'єднання 2	ПК-3
Пневматичний порт 3	ПК-3
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS