

Адаптер AD-G1/4-1/4NPT-I

Номер деталі: 9396

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Номінальний розмір	7.95 mm
Робочий тиску у повному температурному діапазоні	-0.95 bar...10 bar
Клас корозійної стійкості (CRC)	1 - низький опір корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура навколишнього середовища	-10 °C...60 °C
Максимальний момент докручування пневматичного з'єднання 1	11 Nm
Максимальний момент докручування пневматичного з'єднання 2	12 Nm
Номінальний момент затягування	9.05 Nm
Допустимий номінальний моменту затягування	± 20 %
Вага продукту	24.22 g
Пневматичний порт 1	Зовнішня різьба G1/4
Пневматичне з'єднання 2	Внутрішня різьба 1/4 NPT
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріальні ущільнення	PVC
Матеріал корпусу	Оцинкована сталь