

Адаптер AD-G3/8-3/8NPT-I

Номер деталі: 9397

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Номінальний розмір	11.5 mm
Робочий тиск у повному температурному діапазоні	-0.95 bar...10 bar
Клас корозійної стійкості (CRC)	1 - низький опір корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура навколишнього середовища	-10 °C...60 °C
Максимальний момент докручування пневматичного з'єднання 1	25 Nm
Максимальний момент докручування пневматичного з'єднання 2	22 Nm
Номінальний момент затягування	38.5 Nm
Допустимий номінальний моменту затягування	± 20 %
Вага продукту	25.3 g
Пневматичний порт 1	Зовнішня різьба G3/8
Пневматичне з'єднання 2	Внутрішня різьба 3/8 NPT
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріальні ущільнення	PVC
Матеріал корпусу	Оцинкована сталь