


# Прохідний фітинг з накидною гайкою SCK-PK-4

Номер деталі: 9421

FESTO



## Технічні дані

Особливості	Значення
Номінальний розмір	3.4 mm
Положення монтажу	Будь-який
Конструкція	перегородка
Розмір упаковки	10
Робочий тиск у повному температурному діапазоні	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar
Робочий тиск у всьому діапазоні температур	-13.775 psi...145 psi
Робоче середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7::-:]
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Можлива робота з мастилом
Клас корозійної стійкості (CRC)	1 - низький опір корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура навколишнього середовища	-10 °C...60 °C
Пневматичний порт 1	Для шланга з зовнішнім Ø 6 мм Для ніпеля внут. Ø 4 мм з накидною гайкою
Пневматичне з'єднання 2	для пневмотрубки зовн. Ø 6 мм Для ніпеля внут. Ø 4 мм з гайкою
Матеріал накидної гайки	Анодований алюмінієвий сплав
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал гайки	Оцинкована сталь
Матеріал конектора	Анодований алюмінієвий сплав