

Кульовий кран QH-3/4

Номер деталі: 9544

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Функція клапана	2/2 бістабільний
Пневматичний порт 1	G3/4
Пневматичне з'єднання 2	G3/4
Спосіб приведення в дію	Вручну
Тип кріплення	Монтаж в лінії
Стандартна номінальна витрата	21000 l/min

Особливості	Значення
Номінальний розмір	20 mm
Матеріал корпусу	Латунь
Спосіб ущільнення	М'який
Положення монтажу	Будь-який
Відповідає стандарту	ISO 228-1
Конструкція	Кульовий клапан
Номінальний тиск арматури PN	30
Клас корозійної стійкості (CRC)	1 - низький опір корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [-:-:-] інертні гази Вода - не водяна пара Нейтральні рідини інші рідкі середовища за запитом
Температура середовища	-20 °C...150 °C
Вага продукту	610 g
Матеріальні ущільнення	FPM PTFE
Матеріал кулі	хромована латунь,
Матеріал валу	Латунь