

Адаптер AD-1/4NPT-G1/4-I

Номер деталі: 9625

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Номинальний розмір	7.95 mm
Робочий тиск у повному температурному діапазоні	-0.95 bar...10 bar
Клас корозійної стійкості (CRC)	1 - низький опір корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура навколишнього середовища	-10 °C...60 °C
Максимальний момент докручування пневматичного з'єднання 1	12 Nm
Максимальний момент докручування пневматичного з'єднання 2	11 Nm
Вага продукту	21 g
Пневматичний порт 1	Зовнішня різьба 1/4 NPT
Пневматичне з'єднання 2	Внутрішня різьба G1/4
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріальні ущільнення	PVC
Матеріал корпусу	Оцинкована сталь