

# Подвійний ніпель E-G1/4-1/4NPT

Номер деталі: 9631

FESTO



## Технічні дані

Особливості	Значення
Номінальний розмір	7.95 mm
Робочий тиск у повному температурному діапазоні	-0.95 bar...10 bar
Робоче середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7::-]
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Можлива робота з мастилом
Клас корозійної стійкості (CRC)	1 - низький опір корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура навколишнього середовища	-10 °C...60 °C
Максимальний момент докручування пневматичного з'єднання 1	11 Nm
Максимальний момент докручування пневматичного з'єднання 2	12 Nm
Номінальний момент дотягування	9.05 Nm
Допустимий номінальний моменту затягування	± 20 %
Вага продукту	19.06 g
Пневматичний порт 1	G1/4
Пневматичне з'єднання 2	1/4 NPT
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS