

Подвійний ніпель E-G1/2-1/2NPT

Номер деталі: 9633

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Номінальний розмір	14.3 mm
Робочий тиск у повному температурному діапазоні	-0.95 bar...10 bar
Робоче середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7::-]
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Можлива робота з мастилом
Клас корозійної стійкості (CRC)	1 - низький опір корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура навколишнього середовища	-10 °C...60 °C
Максимальний момент докручування пневматичного з'єднання 1	40 Nm
Максимальний момент докручування пневматичного з'єднання 2	28 Nm
Номінальний момент дотягування	47.9 Nm
Допустимий номінальний моменту зтягування	± 20 %
Вага продукту	47.68 g
Пневматичний порт 1	G1/2
Пневматичне з'єднання 2	1/2 NPT
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS