


Клапан коротких імпульсів VLK-3-PK-3

Номер деталі: 9639

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Номінальний розмір	2.5 mm
Робочий тиск	2.5 bar...8 bar
Стандартна номінальна витрата	90 l/min
Захист від вибуху	Зверніть увагу на інформацію в сертифікаті Зона 1 (ATEX) Зона 2 (ATEX) Зона 21 (ATEX) Зона 22 (ATEX)
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура навколишнього середовища	-10 °C...60 °C
Вага продукту	170 g
Тип кріплення	На монтажній рамі
Матеріальні ущільнення	TPE-U (PU)
Матеріал корпусу	Цинк дитий під тиском