


# Індикатор тиску ОН-10

Номер деталі: 9791

FESTO



## Технічні дані

Особливості	Значення
Робочий тиск	0.14 МПа...0.8 МПа 1.4 bar...8 bar 20.3 psi...116 psi
Робоче середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Можлива робота з мастилом (потрібно для подальшої експлуатації)
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура навколишнього середовища	-10 °C...80 °C
Вага продукту	4 g
Пневматичне з'єднання	Ніпель РК-3
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS