

Chèn chỉ thị MCL-24DC/AC

Số bộ phận: 10000

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
trọng lượng sản phẩm	12 g
Cổng nối điện	Dạng A Phích cắm theo DIN EN 175301-803
Điện áp hoạt động danh định DC	24 V
Điện áp hoạt động danh định AC	24 V
Tần số điện lưới	0 Hz...60 Hz
Dao động điện áp cho phép	+/- 15 %
Mức độ bảo vệ	IP65 theo IEC 60529
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-20 °C...60 °C
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B2-L
Vật liệu vỏ	PA6-gia cố