


# Van tiết lưu đường xả GRE-1/8-NPT

Số bộ phận: 10057

FESTO



## Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Chức năng van	Chức năng áp suất âm thanh tiết lưu
Chọn chức năng bổ sung	với bộ giảm âm
Cổng nối khí nén 1	1/8 NPT
Phần tử điều chỉnh	Vít có rãnh
Kiểu gắn	vặn được
Lưu lượng bình thường 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	0 l/min...520 l/min
Áp suất vận hành	0 bar...10 bar
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-10 °C...70 °C
Môi chất vận hành	Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Lưu ý về môi chất vận hành/điều khiển	Có thể hoạt động bằng dầu (cần thiết cho hoạt động tiếp theo)
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Nhiệt độ trung bình	-10 °C...70 °C
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS